


# Vakuuminis siurbtukas ESS-80-BU

Gaminio numeris: 189395

FESTO

lengvai pakeičiamas,



## Tech. Duomenys

| Savybės                                      | Reikšmė  |
|--|--|
| Aukščio kompensatorius vakuumo siurbtukams   | 10 mm  |
| Min. detalės spindulys                       | 430 mm   |
| Nominalus dydis                              | 6 mm   |
| Siurbtuko diametras                          | 80 mm  |
| Siurbtuko apimtis                            | 63,9 cm <sup>3</sup>   |
| Pajungimo pozicija                           | viršuje  |
| Montavimo pozicija                           | Bet koks   |
| Sąsaja su siurbtuko laikikliu                | Dydis 5  |
| Siurbtuko forma                              | Apvalus, 1,5- gofro  |
| Operating pressure MPa                       | -95 ... 0 kPa  |
| Darbinis slėgis                              | -0,95 ... 0 bar  |
| Operating pressure                           | -13,775 ... 0 psi  |
| Nominal operating pressure                   | -70 kPa  |
| Nominalus darbinis slėgis                    | -0,7 bar   |
| Nominal operating pressure (psi)             | -10,15 psi   |
| Darbinė terpė                                | atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7::-]                         |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                | 1 - Low corrosion stress   |
| PWIS conformity                              | VDMA24364 zone III   |
| Food-safe                                    | See Supplementary material information                               |
| Aplinkos temperatūra                         | -20 ... 60 °C  |
| Laikymo jėga prie nominalaus darbinio slėgio | 213,6 N  |
| Šoninė jėga prie nominalaus darbinio slėgio  | 132,5 N  |
| Produkto svoris                              | 139 g  |
| Montavimo tipas                              | per vakuumo prieigą  |
| Vakuumo pajungimas                           | M10  |
| Spalva                                       | mėlynas  |
| Atramos kietumas                             | 60 +/- 5   |
| Material of threaded plug                    | Nikeliuotas plienas.<br>POM<br>Cinkuotas ir chromu padengtas plienas |
| Informacija                                  | atitinka RoHS  |
| Material suction cup                         | PUR  |