

Vakuuminis siurbtukas ESS-4X20-ON

Gaminio numeris: 189409

FESTO

lengvai pakeičiamas,



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	2,5 mm
Siurbtuko dydis	4x20 mm
Siurbtuko apimtis	0,112 cm ³
Pajungimo pozicija	viršuje
Montavimo pozicija	Bet koks
Sąsaja su siurbtuko laikikliu	Dydis 4
Siurbtuko forma	Ovalus, plokščias
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Darbinis slėgis	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Nominalus darbinis slėgis	-0,7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10,15 psi
Darbinė terpė	atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7:::]
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Food-safe	See Supplementary material information
Aplinkos temperatūra	-10 ... 70 °C
Laikymo jėga prie nominalaus darbinio slėgio	3,4 N
Horizontali šoninė jėga prie nominalaus darbinio slėgio	4,5 N
Vertikali šoninė jėga prie nominalaus darbinio slėgio	11 N
Produkto svoris	2,5 g
Montavimo tipas	per vakuumo priėgą
Vakuumo pajungimas	M6
Spalva	Juodas
Atramos kietumas	50 +/- 5
Informacija	atitinka RoHS
Material suction cup	NBR