


Juostinis kabelis KASI-1,5-Z-100

Gaminio numeris: 18941

FESTO

AS-i sistemos elementams.
Tiekama po 100 metrų, juodas



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Produkto svoris	71 g
Nominalus DC įtampos lygis	≤ 75 V
Nominalus AC įtampos lygis	≤ 60 V
Leidžiama srovės apkrova	3 A
Kabelio ilgis	100 m
Apsaugos klasė	IP65 Su sandariais laido antgaliais
Aplinkos temperatūra	-40 ... 85 °C
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material cable sheath	Gumos mišinys
Kabelio apvalkalo spalva	Juodas