


L įkišama jungtis QSML-3/16H-1/8-U

Gaminio numeris: 190626

FESTO

[Su įspaudžiama jungtimi](#)



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Mini
Nominalus dydis	1,7 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Dėžės dydis	1
Konstrukcija	Traukimo/ stūmimo principas
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 10 bar
Maritime classification	see certificate
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	1,8 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Greita jungtis QS-3/16"
Pneumatinis pajungimas, portas 2	vamzdeliui, 1/8" išorinio skersmens
Išjungimo žiedo spalva	pilkas
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	PBT
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis