

# Užmaunama jungtis QSF-3/8-6-B

Gaminio numeris: 190652

★ Kernprogramm

vidinis sriegis su išorine penkiakampe veržle.

FESTO



## Tech. Duomenys

| Savybės   | Reikšmė   |
|---|---|
| Dydis   | Standartas  |
| Nominalus dydis                                 | 5 mm  |
| Sandarinimo tipas ant varžto                    | padengimas  |
| Montavimo pozicija                              | Bet koks  |
| Konstrucija                                     | Tiesi forma   |
| Dėžės dydis                                     | 10  |
| Konstrucija                                     | Traukimo/ stūmimo principas   |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 0,6 MPa  |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.   | -0,95 ... 6 bar   |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 87 psi  |
| Temperature-dependent operating pressure        | -0,095 ... 1,4 MPa  |
| Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio  | -0,95 ... 14 bar  |
| Temperature-dependent operating pressure        | -13,775 ... 203 psi   |
| Maritime classification                         | see certificate   |
| Darbinė terpė                                   | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]<br>Water as per manufacturer's declaration at <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei         | Galima naudoti oro tepimą   |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                   | 1 - Low corrosion stress  |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Aplinkos temperatūra                            | -10 ... 80 °C   |
| Nominalus užveržimo momentas                    | 15,5 Nm   |
| Nominalaus užveržimo momento tolerancijos       | ± 20 %  |
| Produkto svoris                                 | 30 g  |
| Montavimo tipas                                 | External hex A/F 21   |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1                | Vidinis sriegis G3/8  |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2                | For tubing outside diameter 6 mm  |
| Išjungimo žiedo spalva                          | mėlynas   |
| Informacija                                     | atitinka RoHS   |
| Material housing                                | Nikeliuotas varis   |
| Material release ring                           | POM   |
| Material of tubing seal                         | NBR   |
| Material of tube retaining claw                 | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis  |