


# Įkišama/srieginė L-jungtis QSMKL-1/8-5/32-U

Gaminio numeris: 190741

FESTO



## Tech. Duomenys

| Savybės                                       | Reikšmė  |
|---|--|
| Dydis   | Mini   |
| Nominalus dydis                               | 1,6 mm   |
| Sandarinimo tipas ant varžto                  | padengimas                                       |
| Montavimo pozicija                            | Bet koks   |
| Dėžės dydis                                   | 1  |
| Konstrukcija                                  | Traukimo/ stūmimo principas                      |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui. | -0,95 ... 10 bar                                 |
| Maritime classification                       | see certificate                                  |
| Darbinė terpė                                 | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei       | Galima naudoti oro tepimą                        |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                 | 1 - Low corrosion stress                         |
| Aplinkos temperatūra                          | -10 ... 60 °C                                    |
| Maksimalus priveržimo momentas                | 8 Nm   |
| Produkto svoris                               | 9,5 g  |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1              | Male thread 1/8 NPT                              |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2              | vamzdeliui, 5/32" išorinio skersmens             |
| Išjungimo žiedo spalva                        | pilkas   |
| Informacija                                   | atitinka RoHS                                    |
| Material housing                              | PBT  |
| Material release ring                         | POM  |
| Material of tubing seal                       | NBR  |
| Material of tube retaining claw               | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis         |