

# Vakuomo siurbtukas ESV-150-SN

Gaminio numeris: 191011

FESTO

Dylanti, lengvai pakeičiama



## Tech. Duomenys

| Savybės                                      | Reikšmė                                       |
|--|---|
| Min. detalės spindulys                       | 480 mm  |
| Siurbtuko diametras                          | 150 mm  |
| Siurbtuko apimtis                            | 173,826 cm <sup>3</sup>                       |
| Pajungimo pozicija                           | viršuje                                       |
| Montavimo pozicija                           | Bet koks                                      |
| Siurbtuko forma                              | Apvalus plokščias                             |
| Operating pressure MPa                       | -95 ... 0 kPa                                 |
| Darbinis slėgis                              | -0,95 ... 0 bar                               |
| Operating pressure                           | -13,775 ... 0 psi                             |
| Nominal operating pressure                   | -70 kPa                                       |
| Nominalus darbinis slėgis                    | -0,7 bar                                      |
| Nominal operating pressure (psi)             | -10,15 psi                                    |
| Darbinė terpė                                | atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| PWIS conformity                              | VDMA24364-A1-L                                |
| Food-safe                                    | See Supplementary material information        |
| Aplinkos temperatūra                         | -10 ... 70 °C                                 |
| Laikymo jėga prie nominalaus darbinio slėgio | 900 N   |
| Produkto svoris                              | 361 g   |
| Spalva                                       | Juodas  |
| Atramos kietumas                             | 50 +/- 5                                      |
| Informacija                                  | atitinka RoHS                                 |
| Material suction cup                         | NBR   |