

Amortizatorius YSRW-10-17

Gaminio numeris: 191195

FESTO

Savaime besireguliuojantis, su progresyvios charakteristikos kreive.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	10
Eiga	17 mm
Dempferiavimas	savireguliuojantis Minkšta charakteristika
Montavimo pozicija	Bet koks
Pozicijos atpažinimas	Be
Maksimalus smūginis greitis	3 m/s
Trumpas numetimo laikas	0,2 s
Ilgas numetimo laikas	1 s
Darbo režimas	vienpusio veikimo stumiantys
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 80 °C
Dempferiavimo ilgis	17 mm
Maks. stabdymo jėga	700 N
Maksimalus energijos suvartojimas per eigą	8 J
Maksimalus energijos suvartojimas per valandą	30.000 J
Maksimali liekamoji energija	0,03 J
Numetimo jėga	3,5 N
Produkto svoris	54 g
Montavimo tipas	Su užraktu
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material housing	galvanizuotas plienas
Material piston rod	aukštai legiruotas plienas