


# Amortizatorius YSRW-16-26

Gaminio numeris: 191197

FESTO

Savaime besireguliuojantis, su progresyvios charakteristikos kreive.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	16
Eiga	26 mm
Dempferiavimas	savireguliuojantis Minkšta charakteristika
Montavimo pozicija	Bet koks
Pozicijos atpažinimas	Be
Maksimalus smūginis greitis	3 m/s
Trumpas numetimo laikas	0,3 s
Ilgas numetimo laikas	1 s
Darbo režimas	vienpusio veikimo stumiantys
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 80 °C
Dempferiavimo ilgis	26 mm
Maks. stabdymo jėga	2.000 N
Maksimalus energijos suvartojimas per eigą	35 J
Maksimalus energijos suvartojimas per valandą	68.000 J
Maksimali liekamoji energija	0,16 J
Numetimo jėga	6 N
Produkto svoris	190 g
Montavimo tipas	Su užraktu
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material housing	galvanizuotas plienas
Material piston rod	aukštai legiruotas plienas