

Amortizatorius YSRW-20-34

Gaminio numeris: 191198

FESTO

Savaime besireguliuojantis, su progresyvios charakteristikos kreive.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	20
Eiga	34 mm
Dempferiavimas	savireguliuojantis Minkšta charakteristika
Montavimo pozicija	Bet koks
Pozicijos atpažinimas	Be
Maksimalus smūginis greitis	3 m/s
Trumpas numetimo laikas	0,3 s
Ilgas numetimo laikas	1 s
Darbo režimas	vienpusio veikimo stumiantys
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 80 °C
Dempferiavimo ilgis	34 mm
Maks. stabdymo jėga	3.000 N
Maksimalus energijos suvartojimas per eigą	70 J
Maksimalus energijos suvartojimas per valandą	100.000 J
Maksimali liekamoji energija	0,32 J
Numetimo jėga	10 N
Produkto svoris	330 g
Montavimo tipas	Su užraktu
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material housing	galvanizuotas plienas
Material piston rod	aukštai legiruotas plienas