



Vakuuminis filtras

ESF-4A

Gaminio numeris: 191203

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Filtravimo laipsnis	10 µm
Darbinis slėgis	-0,95 ... 4 bar
Flow rate at negative pressure of -0.075 MPa (-0.75 bar, -10.875 psi)	260 l/min
Darbinė terpė	atmosferos oras pagal ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Produkto svoris	19 g
Montavimo tipas	Su išoriniu sriegiu per vakuumo prieigą
Pneumatinis pajungimas	M6
Vakuumo pajungimas	M6
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material filter	PVF
Material housing	Aliuminis Nikeliuotas varis