



# Suslėgto oro rezervuaras VZS-20-B

Gaminio numeris: 192161

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Apimtis	20 l
Montavimo pozicija	žemėjantis kondensato vamzdis
Atitinka standartus	EN 286-1
Operating pressure MPa	-0,095 ... 1,6 MPa
Darbinis slėgis	-0,95 ... 16 bar
Operating pressure	-13,775 ... 232 psi
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalvumus slėgio indams
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [:-:-] Azotas
Atsparumo korozijai klasė CRC	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	-10 ... 100 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 100 °C
Maksimalus užveržimo momentas, sujungimo sriegis	130 Nm
Maksimalus užveržimo momentas, vandens separatorius	27 Nm
Produkto svoris	9.000 g
Montavimo tipas	Su kiauryme
Kondensato nuleidimo pajungimas	G3/8
Pneumatinis pajungimas	G1
Material of air reservoir	padengtas plieno milteliais