

# Oro paruošimo blokai FRC-3/4-D-DI-MAXI-KB

Gaminio numeris: 192474

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden



FESTO

Susideda iš filtro/regulatoriaus ir paskirstymo kaladėlės, slėgio relės, be lizdo, su tepaline ir tvirtinimo elementais.

Su rankiniu kondensato išleidimu ir metaline apsauga.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Type to be discontinued. Available until 2022. See Support Portal for alternative products.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Maksi
Serijos	D
Vykdiklio užraktas	Pasukama rankenėlė su užraktu
Montavimo pozicija	vertikalus +/- 5°
Filtravimo laipsnis	40 µm
Kondensato drena	Rankinis pasukimas
Konstrukcija	Tvirtinimo elementas Slėgio jutiklis Filtru regulatorius su manometru proporcinis standartinis lubrikantas
Maksimalus kondensato kiekis	43 cm <sup>3</sup>
Taurės apsauga	Metalinė kolbos apsauga
Manometras	su manometru
Darbinis slėgis	1 ... 16 bar
Slėgio valdymo diapazonas	0,5 ... 12 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	7.000 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [-:-:-] Inertinės dujos
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Oro švarumo klasė išėjime	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:-] Inertinės dujos
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	3.700 g
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją su priedais Pasirenkamas
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G3/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G3/4
Material housing	Cinkuota
Material bowl	PC