


Vakuomo generatorius VN-07-H-T3-PQ2-VA4-R01

Gaminio numeris: 193527

FESTO

Standartinis, didelis vakumas, plotis 14 mm, T formos su prijungimo jungtimi ir atviru duslintuvu. Vakuminė jungtis su išoriniu sriegiu.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis, Laval tūtelė	0,7 mm
Tinklelio matmuo	14 mm
Konstrukcija, slopintuvas	atidaryta
Montavimo pozicija	Bet koks
Išmetiklio charakteristikos	Gilus vakuumas Standartas
Integruota funkcija	Atviras slopintuvas
Konstrukcija	T- forma
Nominalus slėgis maksimaliam prisiurbimui	2,1 bar
Darbinis slėgis	1 ... 8 bar
Nominalus slėgis maksimaliam vakuumui	4,7 bar
Maksimalus vakuumas	88 %
Nominalus darbinis slėgis	6 bar
Maksimalus siurbimo srautas atmosferinio slėgio atžvilgiu	16 l/min
Laikas pripildyti oru, esant nominaliam slėgiui	1,9 s
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Negalima naudoti tepamo oro.
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	0 ... 60 °C
Akustinis slėgis prie nominalaus darbinio slėgio	64 dB(A)
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Maksimalus priveržimo momentas	0,5 Nm
Produkto svoris	26 g
Montavimo tipas	Su kiauryme su priedais
Pneumatinis pajungimas, portas 1	QS-6
Pneumatinis pajungimas, portas 3	Atviras slopintuvas
Vakuomo pajungimas	G1/8
Material of connecting thread	Aliuminio liejinys Nikeliuotas varis
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material receiver nozzle	POM
Material housing	POM- sustiprinta
Material silencer	PE
Material transmitter nozzle	Aliuminio liejinys
Material fitting	Žalvaris Nikeliuota