


Plokšti cilindrai

DZF-1/2"-1/2"-A-P-A

Gaminio numeris: 194113

FESTO

neprasisukantis, su pdties indikavimu, elastiniu galiniu padecių amortizavimu. Įvairios tvirtinimo galimybės, su arba be tvirtinimo elementų.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|--|
| Eiga | 0,5 " |
| Stūmoklio diametras | 1/2" |
| Maksimalus +/- koto kampinis pakrypimas | 2,5 deg |
| Dempferiavimas | P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių |
| Darbo režimas | dvipusio veikimo |
| Apsauga nuo momento/kreipiamosios | Ovalus stūmoklis |
| Operating pressure MPa | 0,16 ... 1 MPa |
| Darbinis slėgis | 1,6 ... 10 bar |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Aplinkos temperatūra | -20 ... 80 °C |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 51 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 68 N |
| Judanti masė 0 mm eigos | 12 g |
| Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui | 360 g |
| Papildomas svoris 10mm ilgiui | 2 g |
| Pagrindinis svoris 0 mm eigai | 96 g |
| Pneumatinis pajungimas | 10-32 UNF-2B |
| Material cover | Aliuminis |
| Material seals | FPM TPE-U(PU) |
| Material housing | Aliuminio liejinys |
| Material piston rod | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |