

Slėgio reguliatorius LRS-3/4-D-7-MAXI

Gaminio numeris: 194662

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Su rakinama reguliatoriaus galvute, darbinis slėgis iki 7 barų.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Dydis | Maksi |
| Serijos | D |
| Vykdiklio užraktas | Pasukama rankenėlė su integruotu užraktu |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Konstrukcija | valdomas stūmoklio reguliatorius |
| Valdiklio funkcija | Pastovus išėjimo slėgis su antriniu išmetimu |
| Manometras | su manometru |
| Darbinis slėgis | 0 ... 16 bar |
| Slėgio valdymo diapazonas | 0,5 ... 7 bar |
| Maksimali slėgio histerezė | 0,4 bar |
| Standartinis nominalus srauto debitas | 12.000 l/min |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertinės dujos |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Oro švarumo klasė išėjime | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertinės dujos |
| Terpės temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Produkto svoris | 1.288 g |
| Montavimo tipas | Instaliavimas į priekinę panelę Instaliavimas į liniją su priedais |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | G3/4 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | G3/4 |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material of connecting plate | Cinkuota |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Cinkuota |