

Apvalus cilindras CRHD-50- -PPV-A-MQ

Gaminio numeris: 195509

FESTO

Korozijai atsparus apvalus cilindras, atraminis dangtelis su išoriniu sriegiu, lygi galinė kepurėlė su 4 įsriegtomis skylėmis.



Pavyzdys



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	10 ... 500 mm
Stūmoklio diametras	50 mm
Dempferiavimas	PPV: reguliuojamas pneumatinis amortizavimas iš abiejų pusių
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Stūmoklis Stūmoklio kotas
Pozicijos atpažinimas	priartėjimo jutikliams
Darbinis slėgis	1 ... 10 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Food-safe	See Supplementary material information
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Dempferiavimo ilgis	21 mm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	990 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	1.178 N
Judanti masė 0 mm eigos	340 g
Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui	25 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	1.792 g
Papildomas svoris 10mm ilgiui	57 g
Pneumatinis pajungimas	G1/4
Material cover	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material piston rod	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis