


# Apvalus cilindras CRHD-50- -PPV-A-MC

Gaminio numeris: 195515

FESTO

Korozijai atsparus apvalus cilindras, lygus atraminis dangtelis, galinė kepurėlė su prikabinama apkaba.



Pavyzdys



## Tech. Duomenys

| Savybės  | Reikšmė  |
|--|--|
| Eiga   | 10 ... 500 mm  |
| Stūmoklio diametras                                      | 50 mm  |
| Dempferiavimas   | PPV: reguliuojamas pneumatinis amortizavimas iš abiejų pusių                       |
| Montavimo pozicija                                       | Bet koks   |
| Konstrukcija   | Stūmoklis<br>Stūmoklio kotas   |
| Pozicijos atpažinimas                                    | priartėjimo jutikliams   |
| Darbinis slėgis  | 1 ... 10 bar   |
| Darbo režimas  | dvipusio veikimo   |
| Darbinė terpė  | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]                                   |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei                  | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                            | 3 - High corrosion stress  |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B2-L   |
| Food-safe  | See Supplementary material information   |
| Aplinkos temperatūra                                     | -20 ... 80 °C  |
| Dempferiavimo ilgis                                      | 21 mm  |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 990 N  |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance    | 1.178 N  |
| Judanti masė 0 mm eigos                                  | 340 g  |
| Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui             | 25 g   |
| Pagrindinis svoris 0 mm eigai                            | 1.792 g  |
| Papildomas svoris 10mm ilgiui                            | 57 g   |
| Pneumatinis pajungimas                                   | G1/4   |
| Material cover   | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis   |
| Material seals   | NBR<br>TPE-U(PU)   |
| Material housing   | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis   |
| Material piston rod                                      | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis   |