

Koto auselė CRSGS-M6

Gaminio numeris: 195580

FESTO

Su šešiakampe veržle, sferiniam sukamam cilindro tvirtinimui (koto pusė), DIN ISO 8139.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	M6
Paremtas standartu	ISO 12240-4
Atsparumo korozijai klasė CRC	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5a
Aplinkos temperatūra	-40 ... 150 °C
Produkto svoris	29 g
Informacija	atitinka RoHS
Material of outer ring	aukštai legiruotas plienas
Material housing	aukštai legiruotas plienas
Material of inner ring	aukštai legiruotas plienas
Material nut	aukštai legiruotas plienas