


Magistralės mazgas CPX-FB6

Gaminio numeris: 195748
Nebetiekiamas produktas

[Moduliniam elektriniam terminalui CPX.](#)

Type to be discontinued. Available until 2027. See Support Portal for alternative products.

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Protokolas	Interbus
Matmenys B x L x H	(ryšio bloko įjungimas) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Produkto svoris	125 g
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Apsaugos klasė	IP65 IP67
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA - sustiprintas PC
Produkto-specifinis LED displejus	M: Pakeiskite parametrus PL: tiekimo įkrovimas PS: Electronics supply, sensor supply SF: sistemos klaida
Magistralės-specifinis LED displejus	BA: magistralė aktyvi RC: Remotebus Check RD: Remotebus Disable TR: Transmit/Receive UL: Įtampa
Įrenginio-specifinė diagnostika	Channel and module-oriented diagnostics Žemos įtampos modulis Diagnostics memory
Valdymo elementai	DIL jungikliai
Fieldbus sąsaja	2 x Surenkamos jungtys Sub-D 2x M12x1, 5-kojelės, B-kodas Išdardinti kištukai Sub-D, 9-kojelės
Maksimali adreso apimtis įėjimams	12 Byte
Maksimali adreso apimtis išėjimams	12 Byte
Parametrų konfigūravimas	Diagnostics behaviour Fail-safe reaction Forcing of channels Signal setup Sistemos parametrai
Sparta, bodais	500, 2000 kbit/s
Papildomos funkcijos	- Necikliška prieiga prie duomenų per "PCP" - kanalą Channel-oriented diagnostics via fieldbus Start-up parametrizavimas normaliu tekstu per magistralinio ryšio sistemą Sistemos būvį nusako proceso duomenys Papildoma diagnostikos prieiga aptarnavimo prietaisams
Nominalus DC įtampos lygis	18 ... 30 V
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Srovės sunaudojimas esant nominaliai įtampai	Typ. 200 mA