


# Kabelio lizdas ASI-SD-FK180

Gaminio numeris: 196089

FESTO

ASI juostiniam kabeliui, profilis pasuktas 180°



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo tipas	Su kiauryme
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	6,2 g
Elektrinis pajungimas	2- poliai Kištuko lizdas, pajungimas tiesiai
Nominalus DC įtampos lygis	≤ 75 V
Nominalus AC įtampos lygis	≤ 60 V
Leidžiama srovės apkrova	3 A
Gnybto skerspjūvis	1,5 mm <sup>2</sup>
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	-5 ... 50 °C
Saugojimo temperatūra	-30 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	PA
Material electrical contact	Bronzinis