


Tvirtinimo plokštė VN-T6-BP-NRH

Gaminio numeris: 196956

FESTO

VN-... 24 mm pločio vakumo generatoriui. Hat-rail tvirtinimas.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Maksimalus priveržimo momentas	0,8 Nm
Produkto svoris	12,4 g
Montavimo tipas	Su kiauryme su bėgeliu
Informacija	atitinka RoHS
Material plate	PA - sustiprintas
Material slide	POM