

Plastikiniai vamzdeliai PFAN-12X1,75-NT

Gaminio numeris: 197065

FESTO

Tinka maisto pramonėje, iki 150° C



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras	12 mm
Lenkimo spindulys atitinkantis srautą	165 mm
Vidinis diametras	8,4 mm
Min. lenkimo spindulys	29 mm
Instructions for use	Tubing without printing
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,7 MPa
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 7 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 101,5 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,6 MPa
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 16 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 232 psi
Nuoroda į darbinį slėgį	Water: max. 0.6 MPa at 0 - 85 °C Water vapour: 0 - 0.15 MPa, 0 - 1.5 bar, 0 - 22 psi
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-] Water (liquid, free of ice) Water vapour
Material fire test	UL94 V-0
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Švaros klasė	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Food-safe	See Supplementary material information See declaration of conformity
Note on temperature of medium	Water vapour: max. 120°C
Aplinkos temperatūra	-20 ... 150 °C
Produkto svoris pagal ilgį	0,125 kg/m
Pneumatinis pajungimas	Kištuko jungties išorinis skersmuo 12mm
Spalva	bespalvis
Atramos kietumas	D 60 +5
Informacija	atitinka RoHS
Material tubing	PFA