


Kolektoriaus blokas MHA2-PR8-3-M5

Gaminio numeris: 197450

FESTO

Grupinio skirstytuvų montavimo blokui MHA2-...-HC/TC



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	8
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Plokštės montavimo būdas	Su kiauryme su bėgelium
Skirstytuvo montavimo būdas	su vidiniu sriegiu
Pneumatiniai portai 1/33	M7
Pneumatinis pajungimas, portas 2	M5
Pneumatiniai portai 3/11	M7
Material of connecting plate	Aliuminio liejinys