

Vienkryptis droselis GRLA-M5-QS-3-RS-D

Gaminio numeris: 197576

FESTO

Su įsriegtu varžtu ir sujungiama veržle



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	Vienos srauto krypties reguliavimo funkcija išmetamam orui
Pneumatinis pajungimas, portas 1	QS-3
Pneumatinis pajungimas, portas 2	M5
Reguliuojantis elementas	Sraigtinis varžtas
Montavimo tipas	Su sriegiu
Nominalus srauto debitas droseliavimo kryptimi	100 l/min
Standartinis nominalus srauto debitas prieš droseliavimo kryptį	60 ... 100 l/min
Darbinis slėgis	0,2 ... 10 bar
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Maritime classification	see certificate
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	0,2 ... 10 bar
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	145 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	150 ... 170 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Nominalus užveržimo momentas	0,8 Nm
Produkto svoris	14 g
Material of threaded plug	Žalvaris
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material release ring	POM
Material adjusting screw	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material swivel fitting	Cinkuota Chromuotas