


# Slopintuvai UO-1/4

Gaminio numeris: 197584

FESTO

Vakuuminiams generatoriams



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Atviras slopintuvas
Operating pressure MPa	0 ... 0,8 MPa
Darbinis slėgis	0 ... 8 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	8 g
Pneumatinis pajungimas	G1/4
Material of silencer insert	PE
Material of threaded plug	PE
Informacija	atitinka RoHS