

Spiralinis plastikinis vamzdelis PUN-8X1,25-S-1-BL

Gaminio numeris: 197593

FESTO

Labai lankstus, didelis atsparumas hidrolizei



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Darbinis ilgis	1 m
Išorinis diametras	8 mm
Bloko ilgis	0,304 m
Vidinis diametras	5,7 mm
Ritės skersmuo	60 mm
Apvijų skaičius	12
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 10 bar
Leidimas	TUV
Skyriaus sertifikatas	B 013277 0506 00
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-35 ... 60 °C
Produkto svoris	65 g
Pneumatinis pajungimas	Kištuko jungties išorinis skersmuo 8mm 6 mm vidinio skersmens žarnelės jungčiai su veržle 6 mm vidinio skersmens žarnelės jungčiai
Spalva	mėlynas
Atramos kietumas	D 52 +/-3
Material tubing	TPE-U(PU)