


Ašies komplektas EAMM-A-D19-40P

Gaminio numeris: 1981953

FESTO

Suitable for electric drives.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--------------------------|--------------------|
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Saugojimo temperatūra | -25 ... 60 °C |
| Sąlyginė oro drėgmė | 0 - 95 % |
| Apsaugos klasė | IP40 |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Keičiamas momentas | 1,1 Nm |
| Produkto svoris | 110 g |
| Interface code, actuator | D19A |
| Interface code, motor in | 40P |
| Informacija | atitinka RoHS |