


Paskirstymo blokas FR-8-1/4

Gaminio numeris: 2078

FESTO

Suslėgto oro paskirstymui.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	11,5 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	0 ... 16 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Nominalus užveržimo momentas	14 Nm
Nominalaus užveržimo momento tolerancijos	± 20 %
Produkto svoris	230 g
Išėjimų skaičius	8
Padavimo linijų skaičius	1
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Vidinis sriegis G1/2
Pneumatinis pajungimas, portas 2	Vidinis sriegis G1/4
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	Padengtas aliuminiu