

Įmovos veržlė MCK-PK-6-KU

Gaminio numeris: 211292

FESTO

iš polimero



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	Vidinis sriegis M12x1
Operating pressure for entire temperature range	0 ... 1 MPa
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	0 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	0 ... 145 psi
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Pneumatinis pajungimas, portas 1	For tubing outside diameter 8 mm 6 mm vidinio skersmens žarnelės jungčiai su veržle
Material of union nut	POM
Informacija	atitinka RoHS