


Lygiagretaus motavimo komplektas EAMM-U-50-D32-40P-78-S1

Gaminio numeris: 2154009

FESTO

Suitable for electric drives.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|----------------------------|------------------------|
| Dydis | 50 |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Pavaros perdavimo santykis | 1:1 |
| Maksimalus greitis | 6.000 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Saugojimo temperatūra | -25 ... 60 °C |
| Sąlyginė oro drėgmė | 0 - 95 % |
| Apsaugos klasė | IP65 |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Inercijos masės momentas | 12,1 kgmm ² |
| Tuščios eigos momentas | 0,01 Nm |
| Keičiamas momentas | 1 Nm |
| Produkto svoris | 610 g |
| Interface code, actuator | D32B |
| Interface code, motor in | 40P |
| Informacija | atitinka RoHS |