


Reduktorius EMGA-60-P-G3-EAS-60

Gaminio numeris: 2297686

★ Kernprogramm

Suitable for servo motors.

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Reduktoriaus flanšo dydis	60 mm
Variklio flanšo dydis	60 mm
Posūkio tarpelis	0,17 deg
Reduktoriaus tipas	Slankiojantis pavaros elementas
Pavaros perdavimo santykis	3:1
Didžiausias apsisukimų dažnis	13.000 1/min
Darbinė pavaros temperatūra	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Apsaugos klasė	IP54
Nuolatinis pavaros sukimo momentas	28 Nm
Reduktoriaus masės inercijos momentas	0,135 kgcm ²
Maksimalus sukimo momentas	45 Nm
Didžiausias naudingumo koeficientas	98 %
Atsparumas sukimui	2,3 Nm/arcmin
Produkto svoris	900 g
Reduktoriaus prijungimas, išėjimo velenas	60H
Reduktoriaus prijungimas, varantysis velenas	60P
Informacija	atitinka RoHS