

Prispaudimo įvorė EAMH-86-11-C27.3

Gaminio numeris: 2429532

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	86
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	5.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	10,2 kgmm ²
Produkto svoris	112 g
Informacija	atitinka RoHS