

# Prispaudimo įvorė EAMH-110-19-C34

Gaminio numeris: 2429559

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	110
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	5.000 l/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	29,9 kgmm <sup>2</sup>
Produkto svoris	188 g
Informacija	atitinka RoHS