


Prispaudimo įvorė EAMH-145-19-C34

Gaminio numeris: 2429591

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	145
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	4.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	35,5 kgmm ²
Produkto svoris	227 g
Informacija	atitinka RoHS