


Prispaudimo įvorė EAMH-86-16-C27.3-P

Gaminio numeris: 2430402

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	86
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	5.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	8,3 kgmm ²
Produkto svoris	95 g
Informacija	atitinka RoHS