


Peteliškės tipo sklendė VZFB-A-2"-CC-V4V4V

Gaminio numeris: 2461914
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Nominal width 2", with clamp ferrule, ASME-BPE, FPM, material 1.4404.
Type to be discontinued. Available until 2022. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	2- krypčių diskinis vožtuvas
Veikimo būdas	rankinis
Sandarinimo principas	švelnus
Montavimo pozicija	Bet koks
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją
Sąsajos	Užspaudimas/ užspaudimas
Skersmuo DN	2"
Srauto kryptis	reversuojamas
Nominalus armatūros slėgis	10
Paleidimo momentas	14 Nm
Paremtas standartu	ASME BPE
Terpė	Vanduo Neutralūs skysčiai
Terpės temperatūra	-15 ... 140 °C
Informacija	Turi PWIS medžiagų atitinka RoHS
Food-safe	See Supplementary material information
Material housing	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Korpuso medžiagos numeris	1.4404
Material disc	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Poveržlių medžiagos numeris	1.4404
Material shaft	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Veleno medžiagos numeris	1.4404
Produkto svoris	1.700 g
Atsparumo korozijai klasė CRC	4 - Very high corrosion stress