



Posūtkio pavara DRVS-32-90-P-EX4

Gaminio numeris: 2536496

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Dydis | 32 |
| Dempferiavimo kampas | 0,5 deg |
| Pasisukimo kampas | 0 ... 90 deg |
| Dempferiavimas | P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Darbo režimas | dvipusio veikimo |
| Konstrukcija | Sukamas sparnas |
| Pozicijos atpažinimas | priartėjimo jutikliams |
| Variantai | kaiščio velenas |
| Operating pressure MPa | 0,2 ... 0,8 MPa |
| Darbinis slėgis | 2 ... 8 bar |
| Max. swivel frequency at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 3 Hz |
| CE ženklas (žr. deklaraciją) | atitinka EU-Ex apsaugos reikalavimus (ATEX) |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK EX instructions |
| Ex- apsaugos reikalavimai ne ES šalims | EPL Db (GB) EPL Gb (GB) |
| ATEX kategorijos dujos | II 2G |
| ATEX kategorijos dulkės | II 2D |
| Dujų rūšis apsaugai nuo sprogo | Ex h IIC T4 Gb X |
| Dulkių rūšis apsaugai nuo sprogo | Ex h IIIC T120°C Db X |
| Nesprogi aplinkos temperatūra | 0°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Aplinkos temperatūra | 0 ... 60 °C |
| Maksimali ašinė jėga | 75 N |
| Maksimali spindulinė jėga | 200 N |
| Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 10 Nm |
| Leidžiamas masės inercijos momentas | 0,02 kgm ² |
| Produkto svoris | 928 g |
| Montavimo tipas | su vidiniu sriegiu |
| Pneumatinis pajungimas | G1/8 |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material of drive shaft | Nikeliuotas plienas. |
| Material seals | TPE-U(PU) |
| Material housing | Die-cast aluminium, painted |