


Ašies komplektas EAMM-A-D50-70A

Gaminio numeris: 2733783

FESTO

Suitable for electric drives.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--------------------------|----------------|
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Saugojimo temperatūra | -25 ... 60 °C |
| Sąlyginė oro drėgmė | 0 - 95 % |
| Apsaugos klasė | IP40 |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Keičiamas momentas | 12 Nm |
| Produkto svoris | 740 g |
| Interface code, actuator | D50B |
| Interface code, motor in | 70A |
| Informacija | atitinka RoHS |