

Dumplinis cilindras EB-80-20

Gaminio numeris: 2748903

FESTO

Neaptarnaujamas, nesulimpa/neslysta.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	80
Reikalaujamas montavimo skersmuo	95 mm
Ėiga	20 mm
Maksimalus aukštis ištiesus	70 mm
Maksimalus pakrypimo kampas	10 deg
Maks. atstumas iki atskaitos taško	5 mm
Minimalus instaliacijos aukštis	50 mm
Darbo režimas	vienpusio veikimo
Darbinis slėgis	0 ... 8 bar
Darbinė terpė	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [-:~:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Negalima naudoti tepamo oro.
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-40 ... 70 °C
Numetimo jėga	400 N
Produkto svoris	500 g
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu
Pneumatinis pajungimas	G1/4
Informacija	atitinka RoHS
Material bellows	CR
Material housing	Aliuminio liejinys