


Kreipiamosios EAGF-V2-KF-40-400

Gaminio numeris: 2783080

★ Kernprogramm

For electric cylinder ESBF.

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	40
Eiga	400 mm
Reverso tarpelis	0 µm
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Cirkuliuojantis guolio kreipiklis
Konstrukcija	Kreipiamoji
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Maksimali jėga Fy	1.000 N
Max. force Fy static	1.260 N
Maksimali jėga Fz	1.000 N
Max. force Fz static	1.260 N
Maksimalus momentas Mx	44 Nm
Maksimalus statinis momentas Mx	55 Nm
Maksimalus momentas My	52 Nm
Maksimalus statinis momentas My	65 Nm
Maksimalus momentas Mz	52 Nm
Maksimalus statinis momentas Mz	65 Nm
Perstūmimo jėga	15 N
Judanti masė	2.563 g
Produkto svoris	3.797 g
Centre of gravity of moving mass with 0 mm stroke	38 mm
Additional allowance for centre of gravity of moving mass per 10 mm stroke	4,2 mm
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu
Informacija	atitinka RoHS
Material of guide component	Terminiškai apdirbtas plienas
Material housing	Aliuminio liejinys anoduotas
Material yoke plate	Plienas