

Apsauginės dumplės EADB-V2-40-S201-300

Gaminio numeris: 2828836

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras	57 mm
Dydis	40
Eigos ribos	201 ... 300 mm
Cilindro koto pailginimas	90 mm
Konstrukcija	apvalus
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Dumplių rinkinys su oro išleidimu
Atsparumo korozijai klasė CRC	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Atsparumas radio bangoms	Dulkės Drožlės Alyva Tepalas Benzinas
Apsaugos klasė	IP65 pagal IEC 60529
Aplinkos temperatūra	-10 ... 80 °C
Judanti masė	99 g
Produkto svoris	164 g
Montavimo tipas	slydimas Su sriegine galvute
Pneumatinis pajungimas	G1/4
Informacija	atitinka RoHS
Material adapter components	Aliuminio liejinys anoduotas
Material seals	NBR
Material bellows	NBR
Material threaded pin	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis