


Pajungimo kabelis NEBS-M12G12-KS-10-LE12

Gaminio numeris: 2912452

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Cable identification	With inscription label holder
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	945 g
Elektrinė jungtis 1	Straight socket, M12x1, 12-pin, A-coded
Elektrinė jungtis 2	Open end, 12-wire
Nominalus DC įtampos lygis	0 ... 30 V
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	30 V
Leistina srovės apkrova prie 40°C	1,5 A
Atsparumas smūgiams	0,8 kV
Kabelio ilgis	10 m
Kabelio priedas	Basic
Laido bandymo sąlygos	Atsparumas lenkimui pagal Festo normas, bandymo sąlygos pagal užklausimą.
Minimalus kabelio sulenkimo spindulys	85 mm
Bending radius, fixed cable installation	42,5 mm
Kabelio skersmuo	8,5 mm
Kabelio skersmens tolerancija	± 0,2 mm
Kabelio struktūra	12x0,14 Ekranuotas
Gnybto skerspjūvis	0,14 mm ²
Spalvos kodas, šerdies izoliacija	Pin 1 = brown Pin 10 = violet Pin 11 = grey/pink Pin 12 = red/blue Pin 2 = mėlynas Pin 3 = white Pin 4 = green Pin 5 = pink Pin 6 = yellow Pin 7 = black Pin 8 = grey Pin 9 = red
Apsaugos klasė	IP67
Aplinkos temperatūra	-30 ... 80 °C
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	-25 ... 80 °C
CE ženklas (žr. deklaraciją)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Informacija	atitinka RoHS
Užterštumo laipsnis	3
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Kabelio apvalkalo spalva	Juodas
Material of union nut	Cinkuota
Material seals	NBR
Material electrical contact	Žalvaris Nikeliuota ir auksuota