


Clip fix tool AGTC-T-SG-1

Gaminio numeris: 2927782
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2023. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	3/2 uždaras, vienos ritės
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Vidinis sriegis G1/4
Veikimo būdas	mechaninis
Darbinis slėgis	2 ... 6 bar
Aplinkos temperatūra	5 ... 40 °C
Material housing	PA - sustiprintas TPE-S
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Negalima naudoti tepamo oro.
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus mechanizmams
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
Terpės temperatūra	5 ... 40 °C
Maksimalus priveržimo momentas	15 Nm
Produkto svoris	750 g
Material of connecting thread	aliuminio lydinys, anoduotas
Informacija	atitinka RoHS
material retainer	Stainless spring steel
Material tool holder	aukštai legiruotas plienas
Tool holder	T-slot with thrust piece