


Paskirstymo blokas FR-4-1/4

Gaminio numeris: 2960

FESTO

Suslėgto oro paskirstymui.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	11,5 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	0 ... 16 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 80 °C
Produkto svoris	68 g
Išėjimų skaičius	3
Padavimo linijų skaičius	1
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Vidinis sriegis G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	Vidinis sriegis G1/4
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	Aliuminis anoduotas