


# Skirstytuvas VOFD-L100T-

Gaminio numeris: 2964753

FESTO

directly controlled, 10 mm nominal width.



## Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	3/2 uždaras, vienos ritės
Veikimo būdas	elektrinis
Plotis	51 mm
Standartinis nominalus srauto debitas	1.900 l/min
Operating pressure MPa	0 ... 1,2 MPa
Darbinis slėgis	0 ... 12 bar
Konstrukcija	Tiesioginio valdymo skirstytuvas
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Apsaugos klasė	IP65
Nominalus dydis	10 mm
Sandarinimo principas	švelnus
Montavimo pozicija	Bet koks
Rankinis valdymas	nėra Stūmimas
Valdymo tipas	tiesioginis
Srauto kryptis	reversuojamas
Tinkamumas vakuumui	Taip
b reikšmė	0,22
C reikšmė	7,6 l/sbar
Įpūtimo srautas Kv	1,68 m <sup>3</sup> /h
Išleidimo Srautas Kv	1,68 m <sup>3</sup> /h
Standartinis pralaidumas 2-3	1.888 l/min
Išjungimo laikas	60 ms
Įjungimo laikas	40 ms
Darbinė terpė	Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2]
Atsparumo korozijai klasė CRC	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Terpės temperatūra	-25 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-25 ... 60 °C
Produkto svoris	950 g
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material housing	Aluminium (Ematal coated)