


Jungtis su kabeliu KME-1-24-5-LED

Gaminio numeris: 30945

FESTO

Surinktas, ME skirstytuvams.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Signal status display	LED geltonas
Montavimo tipas	Elektromagnetiniame skirstytuve su M3 centriniu varžtu
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	280 g
Elektrinė jungtis 1	Angled socket, square design, 3-pin, type C
Elektrinė jungtis 2	Open end, 2-wire
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Leistina srovės apkrova prie 40°C	4 A
Apsaugotas įžeminimas	Negalimas
Kabelio ilgis	5 m
Kabelio priedas	Statiniam panaudojimui
Minimalus kabelio sulenkimo spindulys	52 mm
Kabelio skersmuo	5,2 mm
Kabelio skersmens tolerancija	± 0,1 mm
Kabelio struktūra	2x0,75
Apsaugos klasė	IP67 pagal IEC 60529
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
CE ženklas (žr. deklaraciją)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
Material cable sheath	PVC
Material housing	TPE-U(PU)
Material seals	NBR
Material electrical contact	Silver-plated copper alloy