


# Alkūninės svirties skirstytuvas KH/O-3-PK-3

Gaminio numeris: 33003

FESTO

Su jungtimi ND 3 mm vamzdeliams. Priklausomai nuo jungties pasirinkimo, normaliai atviras arba normaliai uždaras.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	3/2 atviras/uždaras, vienos ritės
Standartinis nominalus srauto debitas	80 l/min
Darbinis slėgis	0 ... 8 bar
Konstrukcija	Stūmoklio vieta
Nominalus dydis	2,5 mm
Valdymo tipas	tiesioginis
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Vykdyto jėga normaliai uždariams	7,5 N
Vykdyto jėga normaliai atviriems	6,5 N
Produkto svoris	20 g
Montavimo tipas	Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas, portas 1	PK-3
Pneumatinis pajungimas, portas 2	PK-3
Pneumatinis pajungimas, portas 3	PK-3
Material seals	NBR
Material housing	Plastinis