


Skirstytuvas VOFC-L

Gaminio numeris: 3344863

FESTO

Pavyzdys



Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	3/2 uždaras, vienos ritės 5/2 bistabilus 5/2 vienos ritės
Veikimo būdas	elektrinis
Plotis	40 mm
Standartinis nominalus srauto debitas	913 ... 1.030 l/min
Operating pressure MPa	0,25 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	2,5 ... 10 bar
Konstrukcija	Stūmoklio šliaužiklis
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Apsaugos klasė	IP50 IP65
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-Ex apsaugos reikalavimus (ATEX)
Ex- apsaugos reikalavimai ne ES šalims	EPL Db (IEC-EX) EPL Db (KR) EPL Gb (IEC-EX) EPL Gb (KR)
Skyriaus sertifikatas	BVS14ATEXE098X IECEX BVS14.0063X KGS15-GA4BO-0565X
ATEX kategorijos dujos	II 2G
ATEX kategorijos dulkės	II 2D
Dujų rūšis apsaugai nuo sprogių	Ex ia IIC T6, T5 Gb
Dulkių rūšis apsaugai nuo sprogių	Ex ia IIIC T85°C, T125°C Db
Nesprogi aplinkos temperatūra	T5, T125°C: -40°C ≤ Ta ≤ +70°C T6, T85°C: -40°C ≤ Ta ≤ +30°C
Nominalus dydis	6 mm
Sandarinio principas	švelnus
Montavimo pozicija	Bet koks
Rankinis valdymas	fiksavimas nėra Stūmimas
Valdymo tipas	valdoma
Valdomas oro tiekimas	išorinis Vidinis
Srauto kryptis	neresuojamas
Safety Integrity Level (SIL)	Product can be used in SRP/CS up to SIL 2 (high demand) Produktą galima naudoti SRP/CS iki SIL 2 Low Demand
Išėjimo srautas Kv	0,66 ... 1,08 m ³ /h
Išleidimo Srautas Kv	0,66 ... 1,08 m ³ /h
Standartinis pralaidumas 2-3	978 ... 983 l/min
Išjungimo laikas	22 ms
Ijungimo laikas	26 ms
Darbinė terpė	Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2]

Savybės	Reikšmė
Atsparumo korozijai klasė CRC	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Terpės temperatūra	-25 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-25 ... 60 °C
Produkto svoris	430 ... 960 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/4 1/4 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 2	Flange 1/4 G1/4 1/4 NPT jungtis pagal NAMUR
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1/4 1/4 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 4	Flange 1/4 G1/4 jungtis pagal NAMUR 1/4 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 5	G1/4 1/4 NPT
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	EPDM NBR VMQ
Material housing	Aluminium (Ematal coated) PBT-sustiprintas