


Kreipiamosios FEN-12/16- -KF

Gaminio numeris: 33481

FESTO

su riedėjimo kreipiamosiomis, apsaugo nuo prasisukimo, užtikrina aukštą kreipimo tikslumą.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	12/16
Eiga	1 ... 200 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Cirkuliuojantis guolio kreipiklis
Konstrucija	Kreipiamoji
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Maksimali jėga Fy	520 N
Max. force Fy static	830 N
Maksimali jėga Fz	520 N
Max. force Fz static	830 N
Maksimalus momentas Mx	12 Nm
Maksimalus statinis momentas Mx	20 Nm
Maksimalus momentas My	7 Nm
Maksimalus statinis momentas My	12 Nm
Maksimalus momentas Mz	7 Nm
Maksimalus statinis momentas Mz	12 Nm
Perstūmimo jėga	15 N
Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui	12 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	429 g
Papildomas svoris 10mm ilgiui	12 g
Centre of gravity of moving mass with 0 mm stroke	40 mm
Additional allowance for centre of gravity of moving mass per 10 mm stroke	4,9 mm
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu
Informacija	atitinka RoHS
Material of guide component	Terminškai apdirbtas plienas
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material yoke plate	Anodised wrought aluminium alloy